


Flange oscilante SNGB-250

Cód. do item: 157512

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	250
Conforme a norma	ISO 15552 (até o momento também VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Peso do produto	16141 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de fixação	Fundido com grafite esferoidal
Material do pino	Aço Galvanizado
Material do mancal	Plástico
Material do disco	Aço galvanizado
Material dos parafusos	Aço Galvanizado
Material do fusível	Aço para molas, galvanizado