

Trava de retenção DADL-EL-Q11-20

Cód. do item: 1579786

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	20
Faixa de ajuste ângulo de rotação	60 deg...200 deg
Estrutura	Êmbolo Haste
Detecção de posição	para o sensor de proximidade
Pressão operacional	0.5 MPa...0.8 MPa 5 bar...8 bar 72.5 psi...116 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	382 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem e bucha de centragem
Conexão pneumática	M5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de fixação	Alumínio anodizado
Material vedações	NBR TPE-U(PU)
Material corpo	Alumínio anodizado rígido
Material proteção do corpo	Alumínio Anodizado
Material do mancal	Plástico
Material do disco	Alumínio anodizado
Material dos parafusos	Aço Galvanizado
Funcionamento	simples ação Puxando