

Dispositivo de teste de sensores SM-TEST-1

Cód. do item: 158481

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme a diretiva EU-EMV
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Amplitude de tensão de funcionamento CC	12 V...20 V
Fonte de alimentação	Duas baterias de bloco de 9V
LED indicador de status operacional	LED verde
Grau de proteção	IP20
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L