

Dreno WA-1-B

Cód. do item: 158497

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de acionamento	Mecânico
Posição de instalação	vertical +/- 10°
Acionamento manual auxiliar	sem trava
Dreno	totalmente automático
Estrutura	externo mecânico totalmente automático
Variável de medição	Nível
Função de válvula	2/2 vias fechada monoestável
Pressão operacional	4 bar...16 bar
Meio de operação	Água
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 °C...60 °C
Temperatura do meio	0 °C...60 °C
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso do produto	210 g
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline
Conexão de separação de condensado	G1/4
Conexão pneumática	M9
Material corpo	Latão PA