


Pressostato PEV-1/4-A-SW27

Cód. do item: 159259

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Marca CE (ver declaração de conformidade) | Conforme diretiva de baixa tensão da UE |
| Variável de medição | Pressão relativa |
| Princípio de medição | Conversor de pressão eletropneumático |
| Faixa de medição de pressão | 1 bar...10 bar |
| Pressão operacional | 1 bar...10 bar |
| Meio de operação | Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Temperatura do meio | -20 °C...80 °C |
| Temperatura ambiente | -20 °C...100 °C |
| Função do elemento de conexão | Comutador |
| Frequência máx. de comutação | 3 Hz |
| Tensão máx. da saída de conexão CA | 250 V |
| Tensão máx. da saída de conexão CC | 250 V |
| Corrente de saída máx. | 4000 mA |
| Amplitude de tensão de funcionamento CC | 12 V...250 V |
| Conexão elétrica | 4 pinos Conector macho |
| Tipo de fixação | Parafusável |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Conexão pneumática | G1/4 |
| Peso do produto | 138 g |
| Material corpo | Aço galvanizado |
| Material da membrana | NBR |
| Faixa de ajuste dos valores limites | 1 bar...10 bar |
| Grau de proteção | IP65 |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |