


Flange do motor EAMF-A-77A-100A

Cód. do item: 1593628

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	383 g
Código da interface motor In	100A
Código de interface da caixa de acoplamento	77A
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS