


Filtro para vácuo VAF-PK-6

Cód. do item: 160239

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	4.6 mm
Posição de instalação	Indiferente
Grau de filtragem	50 µm
Pressão operacional	-0.95 bar...0 bar
Observação sobre pressão de operação	Uso apenas em sistemas de vácuo abertos
Vazão mediante subpressão = -0,75 bar	210 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Peso do produto	10 g
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline
Conexão pneumática	PK-6 com porca de aperto
Material da porca de aperto	POM
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do filtro	Tela PA
Material corpo	PA
Adequação do impulso de ejeção	8 bar