

Sub-base NAW-1/8-02-VDMA-VL

Cód. do item: 161111

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	18 mm
Conforme a norma	ISO 15407-1
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	130 g
Conexão do ar de comando 12	M5
Conexão do ar de comando 14	M5
Conexão pneumática 2	G1/8
Conexão pneumática 4	G1/8
Material da placa de conexão	Alumínio em fundição injetada