


Flange oscilante SZF-12

Cód. do item: 161818

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Posição de instalação	Indiferente
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Peso do produto	20 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de fixação	Aço inoxidável de alta liga
Material do mancal	Plástico
Material dos parafusos	Aço galvanizado