

Conector fêmea angular MPPE-3-B

Cód. do item: 161839

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Frequência de conexão	500
Tipo de fixação	com porca de aperto
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	65 g
Conexão elétrica	8 pinos Soquete angular soldável
Amplitude de tensão de funcionamento CC	60 V
Intensidade de corrente	5 A
Cabo de conexão	Pg9
Diâmetro permitido do cabo	6 mm...8 mm
Seção transversal	0.75 mm ²
Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-30 °C...95 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material corpo	PA
Cor corpo	preto
Material da porca de aperto	PA
Material dos pinos de contato	Cobre Estanhado