

Fixação por flange CRFNG-80

Cód. do item: 161850

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	80
Posição de instalação	Indiferente
Norma correspondente	ISO 15552 (até agora também VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 5% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso do produto	1508 g
Material de fixação	Aço inoxidável de alta liga
Material dos parafusos	aço inoxidável de alta liga