

Cavalete CRLBN-12/16

Cód. do item: 161862

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12/16
Posição de instalação	Indiferente
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 1% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso do produto	39 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de fixação	Aço inoxidável de alta liga
Material do pino	Aço inoxidável de alta liga
Material do fusível	aço inoxidável de alta liga