

Atuador de êmbolo duplo DPZ-16-80-P-A-KF-S2

Cód. do item: 162037

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Curso | 80 mm |
| Área/comprimento da posição final ajustável | 10 mm |
| Díâmetro do êmbolo | 16 mm |
| Modo de operação da unidade de acionamento | Elemento de fixação |
| Amortecimento | anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Guia | Guia com esferas recirculantes |
| Estrutura | Guia |
| Detecção de posição | para o sensor de proximidade |
| Variante | Haste passante |
| Pressão operacional | 0,1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar |
| Funcionamento | de dupla ação |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 0 - sem resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 °C...80 °C |
| Força de impacto nas posições finais | 0,15 Nm |
| Força teórica a 6 bar, retorno | 180 N |
| Força teórica a 6 bar, avanço | 180 N |
| Conexões alternativas | Ver símbolo do produto |
| Conexão pneumática | M5 |
| Material da tampa | Liga de alumínio |
| Material vedações | NBR |
| Material corpo | Liga de alumínio |
| Material da haste | Aço cementado |