

Cilindro antigiro DZH-1 1/4" - -PPV-A

Cód. do item: 16257

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	0,04 in...40 in
Diâmetro do êmbolo	1 1/4 " "
Ângulo de torção máximo da haste +/-	1.7 deg
Amortecimento	amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados
Posição de instalação	Indiferente
Funcionamento	de dupla ação
Estrutura	Êmbolo Haste
Detecção de posição	para o sensor de proximidade
Proteção antigiro/guia	Êmbolo oval
Pressão operacional	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Curso de amortecimento	19 mm
Torque máx. da proteção antigiro	1 Nm
Força teórica a 6 bar, retorno	415 N
Força teórica a 6 bar, avanço	483 N
Suplemento de peso por curso de 10 mm	30 g
Peso básico com curso de 0 mm	500 g
Tipo de fixação	alternativo: Com rosca fêmea Com acessórios
Conexão pneumática	1/8 NPT
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa	Alumínio
Material vedações	TPE-U(PU)
Material corpo	Alumínio
Material da haste	aço de alta liga

