

Filtro LF-3/4-D-MIDI-A

Cód. do item: 162609

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|--|
| Tamanho | Midi |
| Série | D |
| Posição de instalação | Vertical +/- 5° |
| Grau de filtragem | 40 µm |
| Dreno | totalmente automático |
| Estrutura | Filtro sinterizado com separador centrífugo |
| Quantidade máx. de condensado | 43 cm ³ |
| Copo de proteção | Cubeta de proteção metálica |
| Pressão operacional | 2 bar...12 bar |
| Vazão nominal padrão | 3000 l/min |
| Meio de operação | Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -10 °C...60 °C |
| Qualidade do ar na saída | Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gases inertes |
| Temperatura do meio | 5 °C...60 °C |
| Temperatura ambiente | 5 °C...60 °C |
| Peso do produto | 700 g |
| Tipo de fixação | Válvulas reguladoras de fluxo inline Com acessórios |
| Conexão pneumática 1 | G3/4 |
| Conexão pneumática 2 | G3/4 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material do filtro | PE |
| Material corpo | Zinco fundido |
| Material do copo | PC |