



Módulo de derivação FRM-H-1-D-MAXI

Cód. do item: 162795

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Módulo de derivação
Pressão operacional	0.25 bar...16 bar
Vazão nominal normal no sentido do fluxo principal 1 ->2	12300 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-:] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-:] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	776 g
Conexão pneumática 1	G1
Conexão pneumática 2	G1
Conexão pneumática 3	G3/4
Conexão pneumática 4	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Zinco fundido