



# Válvula de abertura e fechamento PVEL-P-124-HP7

Cód. do item: 1629205

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Série	L
Diâmetro nominal DN	54
Estrutura	Válvula de comporta de êmbolo
Tipo de acionamento	Pneumático
Tipo de vedação	mole
Função do escape	Não estrangulável
Tipo de retorno	Mola mecânica
Tipo de comando	Direto
Função de válvula	3/2 vias fechada monoestável
Pressão operacional	0 MPa...4.2 MPa 0 bar...42 bar
Pressão do piloto	9 bar...42 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura do meio	5 °C...50 °C
Temperatura ambiente	5 °C...50 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme a diretiva para dispositivos pressurizados da UE
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	de acordo com os regulamentos britânicos para equipamentos de pressão
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	7250 g
Conexão pneumática 3	G1/2
Conexão do ar de comando 12	G1/4
Alimentação de ar piloto	externa
Material da guia do êmbolo	Liga de alumínio
Material vedações	NBR PE

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Material corpo	Liga de alumínio