


Módulo de união PAML-MK-186-HP3

Cód. do item: 1629377

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	186
Diâmetro nominal DN	54
Série	L
Pressão operacional	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:::-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura do meio	5 °C...60 °C
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Peso do produto	1300 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material do módulo de união	Liga de alumínio
Material dos parafusos	Aço inoxidável