


Válvula deslizante manual VBOH-32-G34

Cód. do item: 1629664

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 biestável
Conexão pneumática 1	G3/4
Conexão pneumática 2	G3/4
Tipo de acionamento	Manual
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline Parafusável
Vazão nominal padrão	7691 l/min
Diâmetro nominal	19.3 mm
Pressão operacional	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Material corpo	Liga de alumínio forjado anodizado
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Largura do módulo	57.5 mm
Tipo de vedação	mole
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Casquilho válvula de comporta
Tipo de comando	Direto
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...80 °C
Força de ativação	70 N
Peso do produto	183 g
Material do munhão aparafusado	Liga de alumínio anodizado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR