


# Fixação por pés CRHBN-20/25X2

Cód. do item: 162998

FESTO



## Ficha técnica

| Característica  | Valor  |
|---|--|
| Tamanho   | 20/25  |
| Posição de instalação                                 | Indiferente  |
| Classe de resistência à corrosão KBK                  | 4 - altíssima resistência à corrosão   |
| Conformidade LABS                                     | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Adequação para a produção de baterias de íon de lítio | Metais com mais de 5% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas |
| Peso do produto                                       | 236 g  |
| Indicação sobre os materiais                          | Conformidade RoHS  |
| Material de fixação                                   | Aço inoxidável de alta liga  |
| Material da porca                                     | aço de alta liga   |