

# Conjunto de munhões centrais DAMT-V1-100-A

Cód. do item: 163530

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	100
Norma correspondente	ISO 15552 (até agora também VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 1% de cobre não são utilizados. As exceções são placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso do produto	2094,8 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material dos parafusos	Aço Galvanizado
Material munhão oscilante	Aço galvanizado
Material do elemento de fixação	Aço galvanizado
Material da barra	aço inoxidável de alta liga