

Catraca FLSM-40-R

Cód. do item: 164238

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Sentido de giro	Sentido horário
Posição de instalação	Indiferente
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque teórico a 6 bar	19.98 Nm
Peso do produto	2350 g
Material corpo	Liga de alumínio
Material casquilho	Aço para aplicação
Material eixo	Aço cementado