

# Silenciador UC-QS-6H

Cód. do item: 165007

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Tamanho do recipiente	1
Pressão operacional	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Vazão do escape	800 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de ruído	60 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Peso do produto	1.1 g
Conexão pneumática	QS-6
Material do inserido do amortecedor	PE
Material do munhão aparafusado	PE
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS