

# Placa de montagem PAML-CP-90-HP3-G34

Cód. do item: 1651542

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                        | Valor   |
|---------------------------------------|---|
| Tamanho                               | 90  |
| Diâmetro nominal DN                   | 36  |
| Série                                 | L   |
| Pressão operacional                   | 0 MPa...5 MPa<br>0 bar...50 bar               |
| Meio de operação                      | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| Classe de resistência à corrosão KBK  | 2 - resistência moderada à corrosão           |
| Conformidade LABS                     | VDMA24364-B2-L                                |
| Temperatura de armazenamento          | -10 °C...60 °C                                |
| Apropriado para indústria alimentícia | Ver Informação de materiais ampliada          |
| Temperatura do meio                   | 5 °C...60 °C                                  |
| Temperatura ambiente                  | 5 °C...60 °C                                  |
| Peso do produto                       | 750 g   |
| Conexão pneumática 1                  | G3/4  |
| Conexão pneumática 2                  | G3/4  |
| Indicação sobre os materiais          | Conformidade RoHS                             |
| Material da placa de conexão          | Liga de alumínio                              |
| Material vedações                     | NBR   |
| Material dos parafusos                | Aço inoxidável                                |