

Fibra óptica SOEZ-LLG-RT-0,5-M6

Cód. do item: 165356

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Princípio de medição	Fibra óptica Sensor de reflexão direta
Temperatura ambiente	-20 °C...160 °C
Tamanho	M6
Peso do produto	34 g
Material corpo	Latão Cromado
Faixa de ajuste limite superior	100 mm
Temperatura do meio ambiente instalação em movimento	-20 °C...120 °C
Grau de proteção	IP54
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L