

# Fibra óptica SOEZ-LLG-SE-0,5-M4

Cód. do item: 165357

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Princípio de medição	Barreira de luz unidirecional Fibra óptica
Temperatura ambiente	-20 °C...160 °C
Tamanho	M4
Peso do produto	46 g
Material corpo	Latão Cromado
Faixa de ajuste limite superior	280 mm
Temperatura do meio ambiente instalação em movimento	-20 °C...120 °C
Grau de proteção	IP54
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L