

Came de comutação DASI-Q11-16-A-SL

Cód. do item: 1692969

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	16
Formato	Para ranhura em T
para diâmetro do êmbolo	Ø16
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	2.5 g
Tipo de fixação	Fixado em ranhura T com prisioneiro Com rosca fêmea
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material dos parafusos	Aço Galvanizado