

Conector MSSD-C-4P

Cód. do item: 171157

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	Em válvula solenoide com parafuso central M3
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	22 g
Conexão elétrica	3 pinos Soquete angular Formato A conforme DIN EN 175301-803 Formato retangular MSC formato quadrado MSN1
Cabo de conexão	Pg9
Diâmetro do cabo	6 mm...8 mm
Seção transversal de condutor	1.5 mm ²
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-25 °C...90 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Plástico
Cor corpo	preto