


# Bujão QSP14-PTB

Cód. do item: 172987

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Posição de instalação	Indiferente
Formato	Formato reto
Tamanho do recipiente	1
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Classificação marítima	ver certificado
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	2.7 g
Tipo de fixação	Prego de fixação
Conexão pneumática 1	Cartucho de 14 mm
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	PA
Material de vedação do tubo flexível	NBR