

Válvula reguladora de pressão LR-3/4-D-MIDI-NPT

Cód. do item: 173664

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamanho | Midi |
| Série | D |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Função reguladora | Pressão de saída constante |
| Pressão operacional | 16 bar |
| Máx. histerese de pressão | 0.2 bar |
| Vazão nominal padrão | 3500 l/min |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes |
| Observação sobre o meio de operação/controlre | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Qualidade do ar na saída | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes |
| Temperatura do meio | -10 °C...60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Peso do produto | 720 g |
| Tipo de fixação | alternativo: Montagem em painel frontal Válvulas reguladoras de fluxo inline com cantoneira de fixação |
| Conexão pneumática 1 | 3/4 NPT |
| Conexão pneumática 2 | 3/4 NPT |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material vedações | NBR |
| Material corpo | Zinco fundido |