

# Filtro LF-3/8-D-5M-MINI-NPT

Cód. do item: 173686

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                       | Valor   |
|--------------------------------------|---|
| Tamanho                              | Mini  |
| Série                                | D   |
| Posição de instalação                | vertical  |
| Grau de filtração                    | 5 µm  |
| Dreno                                | manual sem trava  |
| Quantidade máx. de condensado        | 22 cm <sup>3</sup>  |
| Copo de proteção                     | Cubeta de proteção metálica   |
| Pressão operacional                  | 0 bar...16 bar  |
| Vazão nominal padrão                 | 1100 l/min  |
| Meio de operação                     | Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [-:9-]<br>Gases inertes                   |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão   |
| Conformidade LABS                    | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Qualidade do ar na saída             | Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Gases inertes                  |
| Temperatura do meio                  | -10 °C...60 °C  |
| Temperatura ambiente                 | -10 °C...60 °C  |
| Tipo de fixação                      | alternativo:<br>Válvulas reguladoras de fluxo inline<br>com cantoneira de fixação |
| Conexão pneumática 1                 | 3/8 NPT   |
| Conexão pneumática 2                 | 3/8 NPT   |
| Indicação sobre os materiais         | Conformidade RoHS   |
| Material do filtro                   | PE  |
| Material corpo                       | Zinco fundido   |
| Material do copo                     | PC  |