

Filtro LF-1/2-D-MIDI-NPT

Cód. do item: 173692

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Midi
Série	D
Posição de instalação	vertical
Grau de filtragem	40 µm
Dreno	manual sem trava
Quantidade máx. de condensado	43 cm ³
Copo de proteção	Cubeta de proteção metálica
Pressão operacional	0 bar...16 bar
Vazão nominal padrão	3000 l/min
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [-:9-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo de fixação	alternativo: Válvulas reguladoras de fluxo inline com cantoneira de fixação
Conexão pneumática 1	1/2 NPT
Conexão pneumática 2	1/2 NPT
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do filtro	PE
Material corpo	Zinco fundido
Material do copo	PC