

Combinação de filtros LFMBA-1/8-D-MINI-NPT

Cód. do item: 173740

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|------------------------------|--|
| Tamanho | Mini |
| Série | D |
| Posição de instalação | vertical |
| Grau de filtragem | 0.01 µm |
| Grau de ação do filtro | 99,9999 % |
| Dreno | manual sem trava |
| Copo de proteção | Cubeta de proteção metálica |
| Pressão operacional | 1 bar...16 bar |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Qualidade do ar na saída | Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Gases inertes |
| Temperatura do meio | 1,5 °C...60 °C |
| Teor de óleo residual | 0,01 mg/m ³ |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Tipo de fixação | Válvulas reguladoras de fluxo inline Com acessórios |
| Conexão pneumática 1 | 1/8 NPT |
| Conexão pneumática 2 | 1/8 NPT |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material do filtro | Fibra de borossilicato |
| Material corpo | Zinco fundido |
| Material do copo | PC |