

Lubrificador LOE-1/4-D-MINI-NPT

Cód. do item: 173821

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Quantidade máx. de óleo | 45 cm ³ |
| Copo de proteção | Cubeta de proteção metálica |
| Pressão operacional | 16 bar |
| Fluxo mínimo para a função do lubrificador | 3 l/min |
| Vazão nominal padrão | 2300 l/min |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes |
| Observação sobre o meio de operação/controle | Funcionamento lubrificado não admissível |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Qualidade do ar na saída | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes |
| Temperatura do meio | -10 °C...60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Peso do produto | 270 g |
| Tipo de fixação | Com acessórios |
| Conexão pneumática 1 | 1/4 NPT |
| Conexão pneumática 2 | 1/4 NPT |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material do copo | PC |