

# Lubrificador LOE-3/4-D-MIDI-NPT

Cód. do item: 173825

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Quantidade máx. de óleo	110 cm <sup>3</sup>
Copo de proteção	Cubeta de proteção metálica
Pressão operacional	16 bar
Fluxo mínimo para a função do lubrificador	8 l/min
Vazão nominal padrão	6300 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento lubrificado não admissível
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo de fixação	Com acessórios
Conexão pneumática 1	3/4 NPT
Conexão pneumática 2	3/4 NPT
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do copo	PC