

Unidade de tratamento de ar FRC-1/8-D-MINI-A-NPT

Cód. do item: 173829

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Mini
Dreno	totalmente automático
Grau de filtragem	40 µm
Pressão operacional	2 bar...12 bar
Faixa de regulagem de pressão	0,5 bar...12 bar
Vazão nominal padrão	700 l/min
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	660 g
Tipo de fixação	Com acessórios
Conexão pneumática 1	1/8 NPT
Conexão pneumática 2	1/8 NPT
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Zinco fundido
Material do copo	PC