


# Módulo de derivação FRM-3/4-D-MAXI-NPT

Cód. do item: 173930

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Módulo de derivação
Pressão operacional	0 bar...16 bar
Vazão nominal normal no sentido do fluxo principal 1 ->2	20000 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	662 g
Conexão pneumática 1	3/4 NPT
Conexão pneumática 2	3/4 NPT
Conexão pneumática 3	G3/4
Conexão pneumática 4	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Zinco fundido