

# Fixação por flange FNC-125

Cód. do item: 174382

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                       | Valor  |
|--------------------------------------|--|
| Tamanho                              | 125  |
| Norma correspondente                 | ISO 15552 (até agora também VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 - baixa resistência à corrosão   |
| Conformidade LABS                    | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura ambiente                 | -40 °C...150 °C  |
| Peso do produto                      | 3775 g   |
| Indicação sobre os materiais         | Conformidade RoHS  |
| Material de fixação                  | Aço galvanizado  |
| Material dos parafusos               | Aço Galvanizado  |