

# Flange oscilante SNCB-100

Cód. do item: 174395

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	100
Conforme a norma	ISO 15552
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 5% de cobre não são utilizados. As exceções são placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Peso do produto	1035 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de fixação	Alumínio em fundição injetada
Material do pino	Aço galvanizado
Material do mancal	Plástico
Material do disco	Aço galvanizado
Material dos parafusos	Aço galvanizado
Material do fusível	Aço para molas, galvanizado