

Flange oscilante SNCS-125

Cód. do item: 174403

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	125
Conforme a norma	ISO 15552 (até o momento também VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso do produto	1369 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de fixação	Liga de alumínio
Material do rolamento de articulação	Aço PTFE
Material dos parafusos	Aço Galvanizado