


Flange oscilante SNCL-125

Cód. do item: 174410

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	125
Conforme a norma	ISO 15552 (até o momento também VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Peso do produto	1135 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de fixação	Alumínio em fundição injetada
Material do mancal	Plástico
Material dos parafusos	Aço Galvanizado