


Munhão oscilante ZNCF-32

Cód. do item: 174411

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	32
Conforme a norma	ISO 15552
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso do produto	150 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de fixação	Fundição de aço inoxidável
Material dos parafusos	Aço Galvanizado