

Jogo de montagem DPNC-40

Cód. do item: 174419

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso do produto	408 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de fixação	Aço
Material prisioneiros	Aço galvanizado
Material da porca	Aço Galvanizado