

Acoplamento EAMC-65-90-25-32

Cód. do item: 1745817

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	25 mm
Diâmetro de montagem 2	32 mm
Tamanho	65
Comprimento nominal	90 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	4500 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inércia	417 kgmm ²
Torque transmissível	92 Nm
Peso do produto	535 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS