

Cabo com conector KMEB-2-24-5-LED

Cód. do item: 174845

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicador de posição de comutação	LED
Tipo de fixação	na válvula solenoide com parafuso central M2,5
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	400 g
Conexão elétrica	4 pinos Soquete angular Forma C conforme DIN EN 175301-803
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Conexão do cabo de terra	disponível
Comprimento do cabo	5 m
Diâmetro do cabo	6.2 mm
Estrutura do cabo	3 x 0,75 mm ²
Grau de proteção	IP65 conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da capa do cabo	TPE-U(PUR)
Material corpo	PA POM
Material dos pinos de contato	Bronze