


# Cabo com conector KMEB-2-230-5

Cód. do item: 174847

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                              | Valor  |
|---|--|
| Tipo de fixação                             | na válvula solenoide com parafuso central M2,5   |
| Posição de instalação                       | Indiferente  |
| Peso do produto                             | 400 g  |
| Conexão elétrica                            | 4 pinos<br>Soquete angular<br>Forma C<br>conforme DIN EN 175301-803                                      |
| Tensão nominal CA                           | 230 V  |
| Conexão do cabo de terra                    | disponível   |
| Comprimento do cabo                         | 5 m  |
| Dímetro do cabo                             | 6.2 mm   |
| Estrutura do cabo                           | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>   |
| Grau de proteção                            | IP65<br>conforme IEC 60529   |
| Temperatura ambiente                        | -20 °C...80 °C   |
| Marca CE (ver declaração de conformidade)   | Conforme diretiva de baixa tensão da UE<br>em conformidade diretiva UE-RoHS                              |
| Marca UKCA (ver declaração de conformidade) | conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido<br>conforme regulamentação do Reino Unido para equipamentos |
| Conformidade LABS                           | VDMA24364-B2-L   |
| Indicação sobre os materiais                | Conformidade RoHS  |
| Material da capa do cabo                    | TPE-U(PUR)   |
| Material corpo                              | PA<br>POM  |
| Material dos pinos de contato               | Bronze   |