


Válvula reguladora de fluxo GRLO-M3

Cód. do item: 175039

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função do regulador de pressão
Conexão pneumática 1	M3
Conexão pneumática 2	M3
Elemento de ajuste	Parafuso com ranhura
Tipo de fixação	Parafusável
Fluxo nominal normal na direção da regulação	18 l/min
Pressão operacional	0 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Posição de instalação	Indiferente
Fluxo normal na direção da regulação 6 -> 0 bar	33 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Torque de aperto máx.	0,3 Nm
Peso do produto	2 g
Material do munhão aparafusado	Latão
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS

Característica	Valor
Material vedações	NBR
Material do parafuso de ajuste	Latão
Material de conexão orientável	Zinco fundido