

# Válvula reguladora de fluxo unidirecional GRLA-M3-QS-3

Cód. do item: 175041

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Regulador de fluxo unidirecional de escape
Conexão pneumática 1	QS-3
Conexão pneumática 2	M3
Elemento de ajuste	Parafuso com ranhura
Tipo de fixação	Parafusável
Fluxo nominal normal na direção da regulação	41 l/min
Fluxo nominal padrão na direção de retorno	27 l/min...50 l/min
Pressão operacional	0.2 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Classificação marítima	ver certificado
Posição de instalação	Indiferente
Fluxo normal na direção da regulação 6 -> 0 bar	95 l/min
Fluxo normal na direção de retorno 6 -> 0 bar	75 l/min...110 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Torque de aperto máx.	0.3 Nm
Peso do produto	7 g
Material do munhão aparafusado	Latão niquelado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material do anel de desengate	POM

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Material do parafuso de ajuste	Latão
Material de conexão orientável	Zinco fundido