


Válvula reguladora de fluxo GRLO-M5-QS-3-LF-C

Cód. do item: 175054

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função do regulador de pressão
Conexão pneumática 1	M5
Conexão pneumática 2	QS-3
Elemento de ajuste	Parafuso com ranhura
Tipo de fixação	Parafusável
Fluxo nominal normal na direção da regulação	40 l/min
Pressão operacional	0 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Posição de instalação	Indiferente
Fluxo normal na direção da regulação 6 -> 0 bar	80 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Torque de aperto máx.	1,5 Nm
Peso do produto	9 g
Material do munhão aparafusado	Latão
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS

Característica	Valor
Material vedações	NBR
Material do anel de desengate	POM
Material do parafuso de ajuste	Latão
Material de conexão orientável	Zinco fundido