

Kit de montagem SMBR-8-10

Cód. do item: 175092

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	10
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 5% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-20 °C...70 °C
Material do perfil	Liga de alumínio
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material suporte	POM